

**カップリングソケット
KD3-1/4-I**

製品番号: 531628

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|-------------------------|---|
| 呼び径 | 5 mm |
| 全温度範囲の使用圧力 | -0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi |
| 標準公称流量(DIN 1343) | 185 L/min...666 L/min |
| ISO 8778に準拠した規格化された標準流量 | 200.5 L/min...721.9 L/min |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [7:::]準拠の圧縮空気 |
| 使用流体/制御流体の情報 | 給油運転可 |
| 耐食性クラス KBK | 1 - 低耐腐食性 |
| LABS 認証 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 周囲温度 | -10 °C...60 °C |
| 定格締付トルク | 9.5 Nm |
| 定格締付トルクに対する許容 | ±15% |
| 製品質量 | 47 g |
| エア接続ポート 1 | 雌ねじ G1/4 |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠 |
| 材質 シール | NBR |
| 材質 スプリング | 高合金ステンレス鋼 |
| 材質 ハウジング | 真鍮, ニッケルめっき |
| 材質 ねじ付カップリング | 真鍮, ニッケルめっき |
| ボール材質 | ステンレス |
| スナップリング材質 | ステンレス |
| バルブ本体材質 | 真鍮 |
| 素材ロック解除スリーブ | 真鍮, ニッケルめっき |