

カップリングソケット KD4-1/4-I

製品番号: 531636

FESTO



データシート

特徴	値
呼び径	7.2 mm
全温度範囲の使用圧力	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
標準公称流量(DIN 1343)	257 L/min...1292 L/min
ISO 8778に準拠した規格化された標準流量	278.6 L/min...1400.5 L/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	給油運転可
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 °C...60 °C
定格締付トルク	9.5 Nm
定格締付トルクに対する許容	±15%
製品質量	88 g
エア接続ポート 1	雌ねじ G1/4
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR
材質 スプリング	高合金ステンレス鋼
材質 ハウジング	真鍮, ニッケルめっき
材質 ねじ付カップリング	真鍮, ニッケルめっき
材質 内部リング	真鍮
スナップリング材質	ステンレス
材質: ピン	ステンレス
バルブ本体材質	真鍮
素材ロック解除スリーブ	PP