

カップリングプラグ KS2-M5-A

製品番号: 531658

FESTO



データシート

特徴	値
呼び径	2.4 mm
全温度範囲の使用圧力	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
標準公称流量(DIN 1343)	85 L/min...136 L/min
ISO 8778に準拠した規格化された標準流量	92.1 L/min...147.4 L/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:--]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	給油運転可
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 °C...60 °C
定格締付トルク	0.85 Nm
定格締付トルクに対する許容	±15%
製品質量	5 g
エア接続ポート 1	雄ねじM5
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ねじシール	NBR ステンレス
材質情報	真鍮, ニッケルめっき