

カップリングプラグ
KS3-1/4-A
製品番号: 531666

FESTO



データシート

特徴	値
呼び径	4.95 mm
全温度範囲の使用圧力	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
標準公称流量(DIN 1343)	225 L/min...653 L/min
ISO 8778に準拠した規格化された標準流量	243.9 L/min...707.9 L/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	給油運転可
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 °C...60 °C
定格締付トルク	9.5 Nm
定格締付トルクに対する許容	±15%
製品質量	23 g
エア接続ポート 1	雄ねじ G1/4
材料に関する注意事項	RoHS準拠
材質 ねじシール	PA66-GF30/TPE-U
材質情報	真鍮, ニッケルめっき