

カップリングプラグ  
KS3-1/8-A-R  
製品番号: 531667

FESTO



データシート

| 特徴            | 値                                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| 呼び径           | 4.2 mm                                                              |
| 全温度範囲の使用圧力    | -0.095 MPa...1.2 MPa<br>-0.95 bar...12 bar<br>-13.775 psi...174 psi |
| 作動流体          | ISO 8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮空気                                      |
| 使用流体/制御流体の情報  | 給油運転可                                                               |
| 耐食性クラス KBK    | 1 - 低耐腐食性                                                           |
| LABS 認証       | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| 周囲温度          | -10 °C...60 °C                                                      |
| 定格締付トルク       | 5 Nm                                                                |
| 定格締付トルクに対する許容 | ±15%                                                                |
| 製品質量          | 32 g                                                                |
| エア接続ポート 1     | 雄ねじ G1/8                                                            |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠                                                              |
| 材質 シール        | NBR                                                                 |
| 材質 スプリング      | 高合金ステンレス鋼                                                           |
| 材質 ねじシール      | PA66-GF30/TPE-U                                                     |
| 材質情報          | 真鍮                                                                  |
| バルブ本体材質       | 真鍮                                                                  |