

# カップリングプラグ KS4-1/2-A

製品番号: 531676

FESTO



## データシート

| 特徴                      | 値                                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 呼び径                     | 7.85 mm                                                             |
| 全温度範囲の使用圧力              | -0.095 MPa...1.2 MPa<br>-0.95 bar...12 bar<br>-13.775 psi...174 psi |
| 標準公称流量(DIN 1343)        | 756 L/min...1323 L/min                                              |
| ISO 8778に準拠した規格化された標準流量 | 819.5 L/min...1434.1 L/min                                          |
| 作動流体                    | ISO 8573-1:2010 [7:...]準拠の圧縮空気                                      |
| 使用流体/制御流体の情報            | 給油運転可                                                               |
| 耐食性クラス KBK              | 1 - 低耐腐食性                                                           |
| LABS 認証                 | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| 周囲温度                    | -10 °C...60 °C                                                      |
| 定格締付トルク                 | 32.5 Nm                                                             |
| 定格締付トルクに対する許容           | ±20%                                                                |
| 製品質量                    | 55 g                                                                |
| エア接続ポート 1               | 雄ねじ G1/2                                                            |
| マテリアルに関する注意事項           | RoHS準拠                                                              |
| 材質 ねじシール                | PA66-GF30/TPE-U                                                     |
| 材質情報                    | 真鍮, ニッケルめっき                                                         |