

プラグ
FBS-SUB-9-GS-2X4POL-B
製品番号: 532220

FESTO



データシート

特徴	値
幅	20mm
高さ	62mm
長さ	61mm
プロトコル	CC-Link
製品質量	60 g
Fieldbusインタフェース	2x 4 スプリング式ターミナル
注記 Fieldbusインタフェース	BUS In - BUS Outのループスルー
許容ケーブル径	5 mm...10 mm
保護等級	IP65 IP67 組み立てられた状態 IEC 60529に準拠
周囲温度	0 °C...50 °C
保管温度	-20 °C...70 °C
相対湿度	95% 凝縮なし
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質ハウジング	強化 PA
材質: ユニオンナット	真鍮
材質: ねじ	鋼
材質 シール	NBR