

活性炭フィルタ  
LFX-1-D-MAXI  
製品番号: 532787

FESTO



データシート

| 特徴              | 値                                         |
|-----------------|-------------------------------------------|
| サイズ             | Maxi                                      |
| シリーズ            | D                                         |
| 取付位置            | 垂直 ±5°                                    |
| 構造              | 活性炭フィルタ<br>ファイバフィルタ                       |
| シェル保護           | メタル製ボウルガード                                |
| 使用圧力            | 0 MPa...1.6 MPa<br>0 psi...232 psi        |
| 作動圧力            | 0 bar...16 bar                            |
| 推奨標準流量          | 1100 L/min                                |
| 空気清浄度等級のための標準流量 | 1100 L/min                                |
| 作動流体            | ISO 8573-1:2010 [1:4:2]に準拠した圧縮空気<br>不活性ガス |
| 使用流体/制御流体の情報    | 潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)                   |
| LABS 認証         | VDMA24364-B1/B2-L                         |
| 保管温度            | -10 °C...60 °C                            |
| 2次側のアクオリティクラス   | ISO 8573-1:2010[1:4:1]に準拠の縮空気<br>不活性ガス    |
| 流体温度            | 5 °C...30 °C                              |
| 残存油分            | 0.003 mg/m³                               |
| 周囲温度            | -10 °C...60 °C                            |
| 製品質量            | 1191 g                                    |
| 取付方法            | インライン<br>ブラケット付<br>オプション:                 |
| 空気圧接続           | G1                                        |
| エア接続ポート 1       | サブベース<br>G1                               |
| 空気圧接続 2         | サブベース<br>G1                               |
| マテリアルに関する注意事項   | RoHS準拠                                    |
| 材質: フィルタ        | 活性炭<br>繊維                                 |

| 特徴       | 値      |
|----------|--------|
| 材質 ハウジング | 亜鉛加圧鑄造 |
| ボウル材質    | PC     |