



ファインフィルタ LFMB-D-MINI-DA-A 製品番号: 532814

FESTO



データシート

特徴	値
シリーズ	D
サイズ	ミニ
構造	ファイバフィルタ
ろ過度	1 µm
ドレン	全自動式
使用圧力	0.2 MPa...1.2 MPa 29 psi...174 psi
作動圧力	2 bar...12 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [6:4:4]に準拠した圧縮空気 不活性ガス
2次側のエアクオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [5:4:3]準拠の圧縮空気 不活性ガス
フィルタ効率	99.99 %
最大ドレン量	22 cm ³
シェル保護	メタル製ボウルガード
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	1.5 °C...60 °C
周囲温度	-10 °C...60 °C
保管温度	-10 °C...60 °C
微粒子の分離効率	99 %
残存油分	0.5 mg/m ³
オイルエアロゾル分離効率	90 %
差圧表示	光学式表示
取付方法	インライン アクセサリ付 オプション:
取付位置	垂直 ±5°
エア接続ポート 1	サブベース
空気圧接続 2	サブベース
材質 ハウジング	亜鉛加圧鋳造

特徴	値
材質: フィルタ	ホウケイ酸ガラスファイバー
ボウル材質	PC
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
製品質量	283 g