


ストレート  
QB-M5-1/4-U-M  
製品番号: 533212

FESTO



データシート

| 特徴             | 値                                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------|
| サイズ            | 標準                                                             |
| 呼び径            | 0.098 in                                                       |
| ねじ付トラニオンのシール方法 | シールリング                                                         |
| 形状             | ストレート形                                                         |
| 発注単位           | 10                                                             |
| 全温度範囲の使用圧力     | 0.095 MPa...1 MPa<br>0.95 bar...10 bar<br>13.775 psi...145 psi |
| 海洋仕様           | 証明書を参照                                                         |
| 作動流体           | ISO 8573-1:2010 [7:--]準拠の圧縮空気                                  |
| 使用流体/制御流体の情報   | 給油運転可                                                          |
| 耐食性クラス KBK     | 1 - 低耐腐食性                                                      |
| LABS 認証        | VDMA24364-ゾーン III                                              |
| 周囲温度           | 0 °C...60 °C                                                   |
| 定格締付トルク        | 0.5 Nm                                                         |
| 定格締付トルクに対する許容  | ±10%                                                           |
| 製品質量           | 0.31 oz                                                        |
| 取付方法           | 六角ねじ SW13                                                      |
| エア接続ポート 1      | 雄ねじM5                                                          |
| 空気圧接続 2        | チューブ外径1/4"に対応                                                  |
| 周囲温度 華氏        | 32 °F...140 °F                                                 |
| 色 リリースリング      | グレー                                                            |
| マテリアルに関する注意事項  | RoHS準拠                                                         |
| 材質 ハウジング       | PBT                                                            |
| 材質 ねじシール       | NBR                                                            |
| リリースリング材質      | POM                                                            |
| チューブ止め具材質      | ステンレス                                                          |