

**サブベース
VMPA1-FB-AP-4-1**

製品番号: 533352

FESTO



データシート

特徴	値
幅	42 mm
長さ	107,3 mm
グリッド寸法	10.5 mm
最大バルブ連数	4
作動圧力	-0.9 bar...10 bar
制御圧力	3 bar...8 bar
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-5 °C...50 °C
製品質量	185 g
空気圧接続 2	M7
空気圧接続 4	M7
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 サブベース	アルミダイキャスト