

スパイラルプラスチックチューブ PUN-10X1,5-SG-4,8-BL-1/4

製品番号: 533464

FESTO



データシート

特徴	値
作動部の長さ	4.8 m
外径	9.5 mm
ブロック長さ	1.165 m
流量に応じた曲げ半径	50 mm
内径	6.4 mm
巻線径	42 mm
巻き数	50
温度依存性の使用圧力	-0.95 bar...15 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]-準拠の圧縮空気
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-40 -C...60 -C
製品質量	340 g
エア接続ポート 1	雄ねじ G1/4
空気圧接続 2	雄ねじ G1/4
色	青
ショア硬さ	A87 +/-3
材質 接続ねじ	真鍮 ニッケルめっき
材質: ねじれ防止装置	POM
材質: チューブ	TPE-U(PU)