

スパイラルプラスチックチューブ PUN-12X2-SG-4,8-BL-3/8

製品番号: 533466

FESTO



データシート

特徴	値
作動部の長さ	4.8 m
外径	11.7 mm
ブロック長さ	1.172 m
流量に応じた曲げ半径	65 mm
内径	7.9 mm
巻線径	51 mm
巻き数	41
温度依存性の使用圧力	-0.95 bar...13 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]-準拠の圧縮空気
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-40 -C...60 -C
定格締付トルク	12.5 Nm
定格締付トルクに対する許容	±20%
製品質量	480 g
エア接続ポート 1	雄ねじ G3/8
空気圧接続 2	雄ねじ G3/8
色	青
ショア硬さ	A87 +/-3
材質 接続ねじ	真鍮 ニッケルめっき
材質: ねじれ防止装置	POM
材質: チューブ	TPE-U(PU)