

ユニオンナット
MCK-PK-6-KD
製品番号: 533674

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	雌ねじ M12x1
全温度範囲の使用圧力	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-10 °C...60 °C
エア接続ポート 1	チューブ 外径8mm用 バンプ継手用 内径 6mm, ユニオンナット付
材質: ユニオンナット	アルミ鍛造合金, ニッケルめっき
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠