

カップリング
EAMC-30-32-6-8
製品番号: 533708

FESTO



データシート

特徴	値
保持部径 1	6 mm
ホルダー直径 2	8 mm
サイズ	30
呼び長さ	32 mm
取付位置	任意
最高回転数	8000 1/min
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 °C...60 °C
相対湿度	0 ~ 95%
周囲温度	-25 °C...60 °C
負荷慣性モーメント	5.87 kgmm ²
伝達トルク	6.5 Nm
製品質量	48 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠