

サイレンサ  
U-1/8-50  
製品番号: 534222

FESTO



データシート

| 特徴             | 値                               |
|----------------|---------------------------------|
| 取付位置           | 任意                              |
| 発注単位           | 50                              |
| 使用圧力           | 0 MPa...1 MPa                   |
| 作動圧力           | 0 bar...10 bar                  |
| 大気開放時の流量       | 2000 L/min                      |
| 作動流体           | ISO 8573-1:2010 [7:...]-準拠の圧縮空気 |
| 使用流体/制御流体の情報   | 給油運転可                           |
| LABS 認証        | VDMA24364-B1/B2-L               |
| ノイズレベル         | 74 dB(A)                        |
| 周囲温度           | -10 °C...70 °C                  |
| 製品質量           | 2.3 g                           |
| 空気圧接続          | G1/8                            |
| 材質: クッションインサート | PE                              |
| マテリアルに関する注意事項  | RoHS準拠                          |