

# シールリング OL-1/4-200

製品番号: 534233

FESTO



## データシート

| 特徴               | 値  |
|------------------|--|
| 規格ベース            | ISO 16030  |
| 発注単位             | 200  |
| 全温度範囲の使用圧力       | -0.095 MPa...3 MPa<br>-0.95 bar...30 bar<br>-13.775 psi...435 psi  |
| 耐食性クラス KBK       | 2 - 適度な耐食性   |
| LABS 認証          | VDMA24364-B2-L   |
| リチウムイオン電池製造への適合性 | この製品はバッテリー生産に使用されるフェスト社内の製品定義に対応しています: 銅, 亜鉛またはニッケルの質量の割合が1%を超える金属は使用対象から除外鋼に含まれるニッケル, 無電解ニッケルめっきが施された表面, 回路基板, ケーブル, 電気コネクタ, コイルは例外 |
| クリーンルーム等級        | 静的に取付けられる要素であるため、ISO 14644-1 準拠に則った評価不可  |
| 周囲温度             | -40 °C...100 °C  |
| RTの手締め           | はい   |
| 定格締付トルク          | 10 Nm  |
| 定格締付トルクに対する許容    | ±20%   |
| 空気圧接続            | G1/4   |
| 材料に関する注意事項       | RoHS 準拠  |
| 材質: ストップ         | アルミ  |
| 材質 シール           | HNBR   |