

ボールバルブ VAPB-2-F-25-F05

製品番号: 534309

FESTO



データシート

特徴	値
構造	2方向ボールバルブ
操作方法	機械式
シーリング原理	ソフト
取付位置	任意
取付方法	インライン
接続装備	Rp2
スイッチ位置指示器	スロット方向 = フロー方向
フランジ穴パターン	F05
内径	50 mm
呼び幅 DN	50
バルブ機能	2/2
流れ方向	リバーシブル
公称圧力 継手 PN	25
圧力差時の分離トルク, 公称圧力 継手 PN	29 Nm
差圧 1MPa(10bar, 145psi)時の起動トルク	22 Nm
規格ベース	ISO 5211
流体	ISO 8573-1:2010 [-:~:]に準拠した圧縮空気 不活性ガス 水 中性の液体
流体温度	-20 °C...150 °C
流量 Kv	292 m³/h
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
材質 ハウジング	真鍮, ニッケルめっき
マテリアル番号 ハウジング	2.0402 CW617N
材質 シートシール	PTFE

特徴	値
材質 シール	HNBR PTFE
ボール材質	真鍮 硬質クロムめっき
ボールの材質番号	2.0402 CW617N
シャフト材質	真鍮
シャフト材質番号	2.0401 CW614N
製品質量	3100 g
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性