

サブベース
CDSV5.0-AS-1/8
製品番号: 534434

FESTO



データシート

特徴	値
最大バルブ連数	1
定格動作電圧 DC	24 V
耐食性クラス KBK	3 - 高度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
流体温度	-5 °C...50 °C
ノイズレベル	75 dB(A)
保護等級	IP65 IP66 IP67 NEMA 4
周囲温度	-5 °C...50 °C
製品質量	690 g
電気接続	ケーブル
取付方法	取付穴付 雌ねじ付
通気口接続部	M5
パイロット排気82/84 接続部	M5
パイロットエア接続 12	M5
パイロットエア接続14	M5
エア接続ポート 1	G1/8
空気圧接続 2	G1/8
空気圧ポート 3	G1/8
空気圧接続 4	G1/8
エア接続ポート 5	G1/8
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠