

Term fehlt noch!

DAPZ-SB-M-250AC-DR-AR

製品番号: 534474

FESTO



データシート

特徴	値
許容ケーブル径	7 mm...13 mm
規格ベース	EN 60947-5-1 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
形状	丸型
取付位置	任意
短絡抵抗	いいえ
スイッチエレメント機能	切換スイッチ
極性保護	いいえ
測定原理	メカ式/ソレノイド
スイッチ位置指示器	はい
使用電圧範囲 AC	4 V...250 V
作動電圧範囲 DC	4 V...250 V
作動電圧時の消費電力	1 mA...5000 A
絶縁電圧	250 V
最大出力電流	5000 mA
最小負荷電流	4V/DC の場合 1mA
サージ電圧耐性	2.5 kV
汚染度	3
CEマーク (適合性宣言を参照)	欧州低電圧指令に準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK電気機器規定に準拠
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保護等級	IP67
周囲温度	-20 °C...70 °C
電気接続	ねじ端子
ケーブルコネクタ	M20x1.5
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR
材質:ハウジングカバー	PC
材質:ハウジング台座	ABS+PC
材質 コンソール	ABS+PC