

Term fehlt noch!
DAPZ-SB-I-30DC-DR-AR
製品番号: 534475

FESTO



データシート

特徴	値
許容ケーブル径	7 mm...13 mm
規格ベース	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
形状	丸型
取付位置	任意
短絡抵抗	周期的
スイッチエレメント機能	ノーマルオープン
極性保護	すべての電気接続用
測定原理	誘導
スイッチ位置指示器	はい
作動電圧範囲 DC	10 V...30 V
作動電圧時の消費電力	0 mA...100 mA
絶縁電圧	50 V
最大出力電流	100 mA
スイッチング出力	PNP
サージ電圧耐性	0.5 kV
汚染度	3
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保護等級	IP67
周囲温度	-20 °C...70 °C
電気接続	ねじ端子
ケーブルコネクタ	M20x1.5
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR
材質: ハウジングカバー	PC
材質: ハウジング台座	ABS+PC
材質 コンソール	ABS+PC