

プラグ FBS-RJ45-8-GS

製品番号: 534494

FESTO



データシート

特徴	値
幅	33mm
高さ	41mm
長さ	20mm
製品質量	15 g
仕様 Ethernetケーブル	タイプ: CAT.5 線径 0.89 ~ 0.99mm AWG 24-26細ワイヤ
直接接触および間接触に対する保護	PELV
許容ケーブル径	4 mm...5.4 mm
保護等級	IP65 IP67 IEC 60529に準拠
周囲温度	-5 °C...60 °C
保管温度	-20 °C...70 °C
相対湿度	0 - 90% 凝縮なし
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
材質ハウジング	強化 PA
材質: ねじ	鋼
材質 シール	NBR