

# フィルタレギュレータ MS12-LFR

製品番号: 535022

FESTO



## データシート

特徴	値
サイズ	12
シリーズ	MS
作動ヒューズ	止金具付回転ノブ 内蔵ロック付回転ノブ アクセサリでロック可能
取付位置	垂直 ±5°
ドレン	全自動式 全自動, 電気制御 手動 タッチ マニュアル 回転式
構造	圧力計付フィルタレギュレータ
ドレンの分離度	75 %
圧カインジケータ	圧力計付
最大圧力ヒステリシス	0.4 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [-:4:-]準拠の圧縮空気 ISO 8573-1:2010 [7:4:-]に準拠した圧縮空気 不活性ガス
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 °C...60 °C
2次側のエアクオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [6:4:4]準拠の圧縮空気 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
流体温度	-10 °C...60 °C
周囲温度	-10 °C...60 °C
取付方法	インライン アクセサリ付 オプション:
材質ハウジング	アルミダイキャスト
ボウル材質	鍛造アルミ合金