

フィルタ
MS12-LF
製品番号: 535023

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	12
シリーズ	MS
取付位置	垂直 ±5°
ドレン	全自動式 全自動, 電気制御 手動 タッチ マニュアル 回転式
構造	遠心分離機付焼結フィルタ
ドレンの分離度	75 %
作動圧力	0.8 bar...20 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [-:9:-] 準拠の圧縮空気 ISO 8573-1:2010 [7:9:-] 準拠の圧縮空気 不活性ガス
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 °C...60 °C
流体温度	-10 °C...60 °C
周囲温度	-10 °C...60 °C
取付方法	インライン アクセサリ付 オプション:
エア接続ポート 1	内部
空気圧接続 2	内部
材質 ハウジング	アルミダイキャスト
ボウル材質	鍛造アルミ合金