

分岐モジュール
MS12N-FRM
製品番号: 535040

FESTO



データシート

特徴	値
取付位置	任意
構造	分岐モジュール
作動圧力	0 bar...20 bar
主流量の方向1->2の標準流量	25000 L/min...42000 L/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [-:~:]準拠の圧縮空気
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-10 °C...60 °C
流体温度	-10 °C...60 °C
周囲温度	-10 °C...60 °C
空気圧接続 4	NPT 1
材質 ハウジング	アルミダイキャスト