

ファインフィルタ MS12-LFM

製品番号: 535042

FESTO



データシート

特徴	値
シリーズ	MS
サイズ	12
構造	ファイバフィルタ
ドレン	全自動式 全自動, 電気制御 手動タッチ マニュアル回転式
使用圧力	0.08 MPa...2 MPa 11.6 psi...290 psi
作動圧力	0.8 bar...20 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [6:::4]に準拠した圧縮空気 不活性ガス
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 °C...60 °C
周囲温度	-10 °C...60 °C
保管温度	-10 °C...60 °C
取付方法	インライン アクセサリ付 オプション:
取付位置	垂直 ±5°
材質 ハウジング	アルミダイキャスト
材質: フィルタ	ホウケイ酸ガラスファイバー
ボウル材質	鍛造アルミ合金
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠