

ルブリケータ

MS12N-LOE

製品番号: 535044

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	12
シリーズ	MS
取付位置	垂直 ±5°
作動圧力	1 bar...16 bar
ルブリケータの最低流量	400 L/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [-:..:]準拠の圧縮空気
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-10 °C...60 °C
オイル粘度	ISOVG 32
周囲温度	0 °C...60 °C
取付方法	インライン アクセサリ付 オプション:
材質 ハウジング	アルミダイキャスト
ボウル材質	鍛造アルミ合金