

活性炭フィルタ MS12N-LFX

製品番号: 535046

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	12
シリーズ	MS
取付位置	垂直 ±5°
構造	活性炭フィルタ
作動圧力	0 bar...20 bar
空気清浄度等級のための標準流量	5056 L/min...15190 L/min
標準公称流量(DIN 1343)	4800 L/min...6000 L/min
作動流体	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:2] 不活性ガス
耐振性	FN 942017-4およびEN 60068-2-6準拠の重大度2の輸送アプリケーションテスト
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 °C...60 °C
2次側のエアオリティクラス	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:1]
流体温度	5 °C...30 °C
残存油分	0.003 mg/m³
周囲温度	-10 °C...60 °C
取付方法	インライン アクセサリ付 オプション:
材質: カバー	PA
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 サブベース	鍛造アルミ合金
材質: 取付ブラケット	鍛造アルミ合金
材質: 点検窓 金属製ボウル	PC
材質 シール	NBR
材質: フィルタ	活性炭
材質 ハウジング	アルミダイキャスト
材質 モジュールコネクタ	鍛造アルミ合金
ボウル材質	鍛造アルミ合金