

ソレノイドコイル MSFW-230-50/60-EX

製品番号: 536934

FESTO



データシート

特徴	値
取付位置	任意
最速ピックアップ時間	10 ms
スイッチオン時間	100%
力率 cos {Φ}	0.7
コイル特性値	230V AC: 50/60Hz, 起動電力 9.0VA, 保持電力 7.0VA
許容周波数変動	+/- 5 %
許容電圧変動	+/- 10 %
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU防爆指令 (ATEX) に基づく 欧州低電圧指令に準拠
EU 域外時の EX 保護認証	EPL Dc(CN) EPL Gc(CN)
防爆	ゾーン 2(ATEX) ゾーン 2(CN) ゾーン 22(ATEX) ゾーン 22(CN)
ATEXカテゴリ ガス	II 3G
ATEXカテゴリ ダスト	II 3D
防爆保護タイプ ガス	Ex nA IIC T4 X Gc
防爆保護タイプ ダスト	Ex tc IIIC T130°C X Dc IP65
防爆周囲温度	-5°C <= Ta <= +40°C
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保護等級	IP65
周囲温度	-5 °C...40 °C
許容締付トルク ソケット	0.4 Nm
製品質量	55 g
電気接続	3ピン MSSD-F用Festo基準に基づくピン配置付タグコネクタ
取付方法	ローレットナット付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
ソレノイドコイル材質	Duroplast 銅 鋼
巻き上げ材質	銅