

モジュールコネクタ MS12-MV

製品番号: 537134

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	12
シリーズ	MS
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 °C...60 °C
流体温度	-10 °C...60 °C
製品質量	500 g
材料に関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR
材質: プレート	アルミダイカスト
材質: ねじ	鋼