

接続プレートセット

MS12-AGI

製品番号: 537138

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	12
シリーズ	MS
取付位置	任意
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 °C...60 °C
流体温度	-10 °C...60 °C
製品質量	1300 g
エア接続ポート 1	G2
空気圧接続 2	G2
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 サブベース	アルミダイキャスト
材質 シール	NBR