

フート金具
HNA-80-R3
製品番号: 537260

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	80
規格ベース	ISO 21287
バリエーション	高腐食保護
耐食性クラス KBK	3 - 高度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
リチウムイオン電池製造への適合性	銅, 亜鉛またはニッケルの質量が5%を超えている金属は使用対象から除外されています。鋼に含まれるニッケル, 無電解ニッケルめっきが施された表面, 回路基板, ケーブル, 電気コネクタ, コイルは例外です
製品質量	634 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: ブラケット	鋼 保護カバ付