



ブースタ
DPA-40-10
製品番号: 537273

FESTO



データシート

特徴	値
ピストン径	40mm
取付位置	任意
構造	ツインピストンエアブースタ
圧カインジケータ	G1/8準備
出力圧力 2	0.45 MPa...1 MPa 4.5 bar...10 bar 65.25 psi...145 psi
使用圧力	0.25 MPa...0.8 MPa 36.25 psi...116 psi
作動圧力	2.5 bar...8 bar
制御圧力範囲	0.45 MPa...1 MPa 4.5 bar...10 bar 65.25 psi...145 psi
入力圧力1	2.5 bar...8 bar
入力圧力 1	0.25 MPa...0.8 MPa 36.25 psi...116 psi
制御圧力範囲の情報	制御用スプリングに最大の張力をかけた場合, 最大出力圧力を40% 超えることができます。
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:3:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転不可
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	5 °C...60 °C
周囲温度	5 °C...60 °C
製品質量	1500 g
取付方法	雌ねじ付
エア接続ポート 1	G1/4
空気圧接続 2	G1/4
空気圧ポート 3	M7
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠