

サービスユニット
FRC-1/4-DB-7-MINI-H
製品番号: 537656

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	ミニ
幅	88 mm
シリーズ	DB
作動ヒューズ	止金具付回転ノブ
取付位置	垂直 ±5°
ドレン	半自動
構造	フィルタ・コントローラ・ルブリケータ
ろ過度	40 µm
コントローラ機能	二次排気あり 逆電流動作付
圧カインジケータ	圧力計付
使用圧力	0.15 MPa...1 MPa
作動圧力	1.5 bar...10 bar
制御圧力範囲	0.5 bar...7 bar
入力圧力1	1.5 bar...10 bar
最大圧力ヒステリシス	0.5 bar
標準公称流量(DIN 1343)	650 L/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [-:-] 準拠の圧縮空気 不活性ガス
承認されたオイル	Festo 特殊油 (1L容器) 注文番号: 152811 OFSW-32 ARAL Vitam GF 32 BP Energol HLP32 ESSO Nuto H 32 MOBIL DTE 24 SHELL Tellus Oil DO 32 粘度範囲32mm²/s, 40°C時 粘度範囲32mm2/s(cSt), 40°Cの場合
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
2次側のエアクオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [7:8:-]に準拠した圧縮空気 不活性ガス
流体温度	-5 °C...50 °C
オイル粘度	ISOVG 32

特徴	値
周囲温度	-5 °C...50 °C
製品質量	300 g
取付方法	オプション: インライン 取付穴付 ブラケット付
圧力計接続部	G1/8
エア接続ポート 1	G1/4
空気圧接続 2	G1/4
材質 シール	NBR
材質 回転ノブ	POM
材質: フィルタ	PE
材質 ハウジング	強化 PA
ボウル材質	PC