

スイベルフランジ SNCL-25-R3

製品番号: 537797

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	25
規格ベース	ISO 21287
バリエーション	高腐食保護
耐食性クラス KBK	3 - 高度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-40 °C...90 °C
製品質量	41 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
取付金具材質	鍛造アルミ合金 保護カバー付
材質: ベアリング	プラスチック
材質: ねじ	ステンレス