

モジュールブロック VMPA2-MPM-EMM-4

製品番号: 537986

FESTO



データシート

特徴	値
最大バルブ連数	2
バルブコイルの最大数	4
ソレノイドコイルごとの定格投入電流	100mA ~ 30ms
電流低減時の定格電流	30ms後に 20mA
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性 (取り付けられた状態)
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
製品質量	20 g
材質ハウジング	POM
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠