

センサブラケット
SIEZ-NB-6,5
製品番号: 538344

FESTO



データシート

特徴	値
周囲温度	-25 °C...80 °C
サイズ	6.5mm
取付方法	取付穴付
製品質量	9 g
材質 ハウジング	アルミ アルマイト
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
センサ追加情報の選択	固定具