

# センサブラケット SIEZ-NB-12

製品番号: 538347

FESTO



## データシート

特徴	値
周囲温度	-25 °C...80 °C
サイズ	M12
取付方法	取付穴付
製品質量	20 g
材質ハウジング	強化 PA
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
センサ追加情報の選択	固定具