

拡張サイレンサ  
UOMS-1/4  
製品番号: 538436

FESTO



データシート

| 特徴             | 値                                  |
|----------------|------------------------------------|
| ねじ付トラニオンのシール方法 | シールなし                              |
| 取付位置           | 任意                                 |
| 構造             | サイレンサ オープン                         |
| 使用圧力 真空発生器     | 0 bar...8 bar                      |
| 真空発生器の作動圧力     | 0 MPa...0.8 MPa<br>0 psi...116 psi |
| 耐食性クラス KBK     | 2 - 適度な耐食性                         |
| LABS 認証        | VDMA24364-B2-L                     |
| 周囲温度           | 0 °C...60 °C                       |
| 取付方法           | はめ込み式                              |
| 製品質量           | 8.6 g                              |
| 材質: クッションインサート | PU フォーム                            |
| ねじ付トラニオン材質     | POM                                |
| 材質 ハウジング       | POM                                |
| 材質 パイプ内部       | 鍛造アルミ合金                            |