

拡張サイレンサ
UOMS-3/8
製品番号: 538437

FESTO



データシート

特徴	値
ねじ付トラニオンのシール方法	シールなし
取付位置	任意
構造	サイレンサ オープン
使用圧力 真空発生器	0 bar...8 bar
真空発生器の作動圧力	0 MPa...0.8 MPa 0 psi...116 psi
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	0 °C...60 °C
取付方法	はめ込み式
製品質量	17.5 g
材質: クッションインサート	PU フォーム
ねじ付トラニオン材質	POM
材質 ハウジング	POM
材質 パイプ内部	鍛造アルミ合金