

ソケット
NTSD-GD-9-M12-5POL-RK
製品番号: 538999

FESTO



データシート

特徴	値
電気接続	5ピン ストレートプラグ/ねじ端子
電流容量	3 A
許容ケーブル径	6 mm...8 mm
断面積	0.75 mm ²
保護等級	IP67
周囲温度	-40 °C...85 °C
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	PA
ハウジングのカラー	黒