

プラスチックチューブ
PLN-16X2-NT
製品番号: 539064

FESTO



データシート

特徴	値
外径	16 mm
流量に応じた曲げ半径	95 mm
内径	12 mm
最小曲げ半径	55 mm
温度依存性の使用圧力	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
作動電圧の情報	水: 最大0.6 MPa、0 ~ 50 °C
認証	TÜV
証明書発行機関	B 013277 0527 00
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]準拠の圧縮空気 水(液体, 氷なし)
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
クリーンルームの適合性ISO 14644-14	静的に取付けられる要素であるため、ISO 14644-1準拠に則った評価不可
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
周囲温度	-30 °C...80 °C
長さあたりの製品質量	0.082 kg/m
空気圧接続	プラグコネクタ外径16mm用
色	ナチュラル
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: チューブ	PE