


接続ケーブル NEBU-M5G4-K-1-Q3-M8G3

部品番号: 539510

FESTO

近接スイッチ、ポジショントランスミッタ、流量センサ、可視センサ用



データシート

| 特長 | 値 |
|-----------------|---|
| 配線特長 | 移動チェーン適用可能 |
| 使用電圧範囲 (AC) | 30 V |
| 使用電圧範囲 (DC) | 30 V |
| 許容電流負荷 | 1.7 A |
| 汚染度 | 3 |
| 保護仕様 | IP65 IP67 |
| プラグの締付トルク | 0.3 Nm |
| プラグの最大締付トルク | 0.3 Nm |
| 最小ケーブル曲半径 | 30 mm |
| 配線方式 | 4ピン/3ピン M5x0,5 / M8x1 ストレート形プラグ/ストレート形エルボ |
| ケーブルの構造 | 3 x 0,14 mm ² |
| ケーブル径 | 2.9 mm |
| ケーブル長さ | 1 m |
| ケーブルのタイプ | LifY11Y |
| 導管定格断面 | 0.14 mm ² |
| 取付方法 | 刻み付ナット スレーブナット |
| ハウジングカラー | 黒 |
| 被膜の色 | グレー |
| 材質 コネクタナット | 真鍮 ニッケルメッキ |
| 材質 ハウジング | TPE-U(PU) |
| 材質 ケーブル皮膜 | TPE-U(PU) |
| 材質 (クランプコネクタ) | 真鍮 金メッキ |