ソケット
MSSD-F-M16
製品番号: 539710



Dum
my

データシート

特徴	値
接続頻度	50
ケーブルアウトレット	L型
ケーブルアウトレットの情報	180°回転可能
製品質量	35 g
電気接続 1, モデル	角形
電気ポート 1, 接続種類	ソケット
電気ポート1, 接続方式	ピン配置 B形, 工業規格準拠 11 mm
電気ポート1, 芯数	3
電気ポート 1, 取付方法	中央ねじ M3付ソレノイドバルブ
電気接続ポート2, 接続方式	ネジ端子
作動電圧範囲 DC	0 V...250 V
使用電圧範囲 AC	0 V...250 V
40°Cでの通電容量	6 A
サージ電圧耐性	2 kV
保護アース端子	あり
ケーブルコネクタ	M16x1.5
ケーブル径	6 mm...8 mm
導体公称断面	0.75 mm²
保護等級	IP65
保護等級に関する注記	組み立てられた状態
周囲温度	-20 °C...115 °C
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
汚染度	3
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性

特徴	値
材質 ハウジング	強化 PA
ハウジングのカラー	黒
材質 シール	HNBR