

ソケット
MSSD-E-M12
製品番号: 539711

FESTO



データシート

特徴	値
接続頻度	50
取付方法	中央ねじ M3付ソレノイドバルブ
取付位置	任意
製品質量	11 g
電気接続 1	L型ソケット, 角形タイプ, 3ピン, C形
電気接続 2	ネジ端子
作動電圧範囲 DC	0 V...300 V
使用電圧範囲 AC	0 V...250 V
40°Cでの通電容量	6 A
ケーブルコネクタ	M12
許容ケーブル径	4 mm...6 mm
断面積	0.75 mm ²
保護等級	IP65 IEC 60529に準拠
周囲温度	-20 °C...115 °C
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
汚染度	3
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
材質 ハウジング	強化 PA
ハウジングのカラー	黒
材質 シール	HNBR