

ソケット
MSSD-V-M16
製品番号: 539713

FESTO



データシート

特徴	値
接続頻度	50
取付方法	中央ねじ M3付ソレノイドバルブ
取付位置	任意
製品質量	35 g
電気接続	3ピン L型ソケット タイプB DIN EN 175301-803準拠 角形タイプ
ケーブルコネクタ	M16
許容ケーブル径	6 mm...8 mm
断面積	0.75 mm ²
保護等級	IP65 IEC 60529に準拠
周囲温度	-20 °C...115 °C
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
材質 ハウジング	強化 PA
材質 シール	HNBR