


ショックアブソーバ
YSRW-DGC-25-KF
製品番号: 540349

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	25
クッション	自動調整型 滑らかな特性曲線
取付位置	任意
位置検出	なし
許容衝突速度	3 m/s
機能	プッシング 単動式
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 °C...80 °C
取付方法	ロックナット付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ピストンロッド	高合金鋼