

圧力計セット
DPA-40-16-MA-SET
製品番号: 540782

FESTO



データシート

特徴	値
規格準拠	EN 837-1
呼びサイズ 圧力計	27
構造	ブルドン管圧力計
取付方法	雄ネジ付
作動圧力	16 bar
測定精度クラス	4
保護等級	IP43
周囲温度	5 °C...60 °C
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
取付位置	任意
空気圧接続	R1/8
製品質量	16 g