

ON / OFFバルブ MS4N-EM1

製品番号: 541288

FESTO



データシート

特徴	値
構造	回転ゲートバルブ
操作方法	手動
排気機能	スロットル不可
制御方法	ダイレクト
バルブ機能	3/2 双安定
圧力インジケータ	G1/4準備 G1/8準備 圧力センサ付 圧力計付
使用圧力	0 MPa...1.4 MPa
作動圧力	0 bar...14 bar
標準公称流量 (DIN 1343)	1200 L/min...2200 L/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 不活性ガス
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
材料に関する注意事項	RoHS準拠
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 °C...60 °C
周囲温度	-10 °C...60 °C
認証	c UL us - 認定 (OL)
食品産業における適合性	拡張材料情報をご参照ください。
取付方法	インライン アクセサリ付 オプション:
取付位置	任意
流れ方向	逆流不可
空気圧ポート 3	1/4 NPT
材質 シール	TPE-U(PU)
材質ハウジング	アルミダイキャスト