

# 高圧ナイロンチューブ

## PAN-R-6X1,1-SI

製品番号: 541675

FESTO



## データシート

特徴	値
外径	6 mm
流量に応じた曲げ半径	21 mm
内径	3.8 mm
最小曲げ半径	16 mm
チューブ特性	ケーブルルペア
温度依存性の使用圧力	-0.095 MPa...3.5 MPa -0.95 bar...35 bar -13.775 psi...507.5 psi
認証	TÜV
証明書発行機関	B 013277 0527 00
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:--]準拠の圧縮空気
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-30 °C...80 °C
長さあたりの製品質量	0.0174 kg/m
空気圧接続	プラグコネクタ外径6mm用
色	シルバー
ショア硬さ	D 62±3
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: チューブ	TPE-A